

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299A-A02100 D

Dizajn Tango®

Variant béžová



POPIS


Uhol pokrytia: cca 120 ° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3299A-A02100 B
 slonová kosť	3299A-A02100 C
 šedá	3299A-A02100 S
 hnedá	3299A-A02100 H
 čierna	3299A-A02100 N
 dymová šedá	3299A-A02100 S2
 vresová červená	3299A-A02100 R2