

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299A-A02100 R2

Dizajn Tango®

Variant vresová červená



POPIS








Uhol pokrytia: cca 120 ° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  Biela | 3299A-A02100 B |
|  Slonová Kost | 3299A-A02100 C |
|  Šedá | 3299A-A02100 S |
|  Běžová | 3299A-A02100 D |
|  Hnedá | 3299A-A02100 H |
|  Čierna | 3299A-A02100 N |
|  Dymová Šedá | 3299A-A02100 S2 |