


# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299H-A02182 63

**Dizajn** Levit®M

**Variant** onyx / dymová čierna



## POPIS




Uhol pokrytia: cca 180 ° (2 snímacie roviny)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

**Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.**

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	perleťová / ľadová biela	3299H-A02182 68
	oceľová / dymová čierna	3299H-A02182 69
	titánová / dymová čierna	3299H-A02182 70