

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299H-A02182 69

Dizajn Levit®M

Variant oceľová / dymová čierna



POPIS

Uhol pokrytia: cca 180 ° (2 snímacie roviny)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Onyx / Dymová Čierna	3299H-A02182 63
 Perleťová / Ladová Biela	3299H-A02182 68
 Titánová / Dymová Čierna	3299H-A02182 70