

# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299M-A02180 61

**Dizajn** Neo®

**Variant** grafitová

**Status** Výbeh



## POPIS

Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

**Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.**

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant**

**Kód produktu**



Biela

3299M-A02180 03