

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299M-A02180 37

Dizajn Neo® Tech

Variant onyx

Status Výbeh



POPIS



Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	titánová	3299M-A02180 08
	oceľová	3299M-A02180 36