

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299E-A02100 03

Dizajn Element®, Time®

Variant biela / biela



POPIS







Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (spredú pod viečkom): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3299E-A02100 01
 titánová	3299E-A02100 08
 starostrieborná	3299E-A02100 32
 šampanská	3299E-A02100 33
 antracitová	3299E-A02100 34
 oceľová	3299E-A02100 36