

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299E-A02100 01

Dizajn Time®, Element®

Variant biela / ľadová biela



POPIS







Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacia rovina)

Nastaviteľné hodnoty (spredú pod viečkom): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	3299E-A02100 03
	titánová	3299E-A02100 08
	starostrieborná	3299E-A02100 32
	šampanská	3299E-A02100 33
	antracitová	3299E-A02100 34
	oceľová	3299E-A02100 36