

# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299E-A02100 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Variant** biela / ľadová biela



## POPIS







Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacia rovina)

Nastaviteľné hodnoty (spredú pod viečkom): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

**Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.**

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  biela / biela     | 3299E-A02100 03 |
|  titánová         | 3299E-A02100 08 |
|  starostrieborná | 3299E-A02100 32 |
|  šampanská       | 3299E-A02100 33 |
|  antracitová     | 3299E-A02100 34 |
|  oceľová         | 3299E-A02100 36 |