

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299E-A02100 33

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variant šampanská



POPIS







Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (spredú pod viečkom): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  Biela / Ľadová Biela | 3299E-A02100 01 |
|  Biela / Biela | 3299E-A02100 03 |
|  Titánová | 3299E-A02100 08 |
|  Starostrieborná | 3299E-A02100 32 |
|  Antracitová | 3299E-A02100 34 |
|  Oceľová | 3299E-A02100 36 |