

Zvodič prepätia OVR, typ T2

Kód produktu 2CTB803871R2300

Typové číslo OVR T2 40-275 P QS

Variant L1



POPIS

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Varistor

S výmenným modulom: Áno

S bezpečnostnou rezervou: Nie

S pomocným kontaktom: Nie

Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Áno

Typ zvodiča prepätia: T2

Počet modulov: 1 (L1)

Impulzný prúd I_{imp} (10/350): 40 kA

Maximálny impulzný zvodový prúd I_{max} (8/20): 80 kA

Menovitý impulzný zvodový prúd I_n : 20 kA

Ochranná úroveň U_p : 1,25 kV

Menovité napätie U_n : 230/400 V AC

Maximálne trvalé pracovné napätie U_c : 275 V

Teplota okolia: -40...+80 °C

Skladovacia teplota: -40...+80 °C

Pripojenie tuhého Cu vodiča: max. 50 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm²

Uťahovací moment: 3,5 Nm

Krytie: IP20

Spíňa normu: ČSN EN 61643-11

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 L1,N	2CTB803972R1100
 L1	2CTB815704R1200
 L1, L2, L3	2CTB803873R2400
 L1, L2, L3	2CTB815704R1800
 L1, L2, L3, N	2CTB803973R1100
 L1, L2, L3, L4	2CTB803873R5600
L1, L2, L3, L4	2CTB815704R2300