


Člen akčný spínací 16 A, 12 násobný, radový

Kód produktu 2CDG110137R0011

Typové číslo SA/S 12.16.5.1

Variant 12 násobný, 16 A

Status Výbeh



POPIS

12-násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 250/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz

Počet výstupov: 12 bezpotenciálových kontaktov

Menovitý prúd: 16 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4

Menovitý prúd: 16 A podľa STN EN 60669

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 90 x 216 x 64 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 12 M




Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky.

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž odporovú, indukčnú a kapacitnú, vhodné pre spínanie žiarivkových svetelných zdrojov.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2 Násobný, 16 A	2CDG110132R0011
 4 Násobný, 16 A	2CDG110133R0011
 8 Násobný, 16 A	2CDG110134R0011