

# Zvodič prepätia OVR, typ T1

**Kód produktu** 2CTB815101R1400

**Typové číslo** OVR T1 4L 25 255

**Variant** L1, L2, L3, L4

**Status** Výbeh



## POPIS

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS  
System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Iskrište

S výmenným modulom: Nie

S bezpečnostnou rezervou: Nie

S pomocným kontaktom: Nie

Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Nie

Typ zvodiča prepätia: T1< BR> Počet modulov: &nbsp;4 (L1, L2, L3, N)

impulzný prúd Iimp (10/350): &nbsp;25 kA

Maximálny impulzný zvodový prúd I<sub>max</sub> (8/20): 60 kA< BR> Menovitý

impulzný zvodový prúd I<sub>n</sub>: &nbsp;25 kA

Zhášacie následný prúd I<sub>fi</sub>: 50kA

Ochranná úroveň U<sub>p</sub>: &nbsp;2,5 kV

Menovité napätie U<sub>n</sub>: 230/400 V AC

Maximálna trvalé pracovné napätie U<sub>c</sub>: 255 V

teplota okolia: -40 ... + 80 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 80 ° C

Pripojenie pevného Cu vodiča: max. 50 mm<sup>2</sup>



Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 3,5 Nm

Krytie: IP20

Spíňa normu: STN EN 61643-11

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 L1, L2, L3, N	2CTB815101R1600
 L1, L2, L3	2CTB815101R1300