

Vstup binárny 4 násobný, radový

Kód produktu 2CDG110090R0011

Typové číslo BE/S 4.20.2.1



POPIS

Pre detekciu napätových signálov odvodených z cudzieho napájacieho zdroja v rozsahu 12-230 V AC/DC.

Stav vstupov sa dá zobrazit' štyrmi stavovými LED.

Binárne vstupy slúžia pre detekciu celkovo 4 signálov v dvoch skupinách.

Každý kanál je vybavený tlačidlom pre ručné ovládanie.

Prístroj je napájaný po zbernici KNX, nevyžaduje zdroj prídavného napájania (okrem pomocného napájania testovacích obvodov so vstupnými kontaktmi).

Pripojenie zbernice KNX: zbernicovou svorkovnicou

Šírka: 2 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm