

# Člen akčný žalúziový, detekcia pohybu a ručné ovládanie, 4 násobný, radový

**Kód produktu** 2CDG110128R0011

**Typové číslo** JRA/S 4.24.5.1

**Variants** 4 násobný, 6 A / 24 V DC



## POPIS

Pre riadenie 4 nezávislých žalúziových pohonov.

V systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX slúži na ovládanie smeru otáčania pohonov žalúzií a roliet, k natáčanie lamiel žalúzií a tiež na nastavenie predvolenej polohy v spolupráci s automatickým systémom riadenia žalúzií pre využitie slnečnej energie pre vykurovanie a osvetľovanie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 230 V AC, frekvencia 45 - 65 Hz

Počet výstupov: 4 prepínacie

Režim činnosti: AC-1/AC-3

Menovitý prúd: 6 A

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 90 x 72 x 64 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž žiarovkovú alebo motorickú.