

# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299B-A02182 94

**Typové číslo** 2CHB702182A4094

**Dizajn** basic55®

**Variant** biela



## POPIS


Nutné doobjednať vhodnú silovú časť podľa druhu a veľkosti záťaže.

Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.)

Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	3299B-A02182 92
 grafitová šedá	3299B-A02182 95
 šampanská metalíza	3299B-A02182 93