

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299B-A02182 92

Typové číslo 2CHB702182A4092

Dizajn basic55®


Variant slonová kosť



POPIS

Nutné doobjedať vhodnú silovú časť podľa druhu a veľkosti záťaže.
Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3299B-A02182 94
	grafitová šedá	3299B-A02182 95
	šampanská metalíza	3299B-A02182 93